

## CAJAS METÁLICAS PARA COLECTORES

### 1. Descripción

Las cajas metálicas para colectores están pensadas para empotrar en la pared. La tapa regulable en profundidad permite dejar la caja alineada con la pared. Incorporan guías ajustables en el interior para ubicar las bridas de sujeción del colector. En el caso de llevar pies, éstos permiten regular también la altura a la que se instala la caja. Todas ellas están fabricadas en chapa metálica y con un acabado esmaltado en blanco.



Caja de 110-150mm de profundidad.



Caja de 80-120mm de profundidad con pies incluidos. La altura de los pies se puede regular de 14 a 23cm.



Caja de 120-170mm de profundidad con pies incluidos. Especial para grupos de impulsión en colector.

Código	Descripción (ancho-alto-profundidad)	Número de vías del colector				
		colector	+válvula de zona	+grupo de impulsión	+grupo de impulsión con 2 salidas alta tª	+grupo de impulsión con 3 salidas alta tª
7158-60	600x500x80mm	2 a 8	2 a 6	-	-	-
7158-85	850x500x80mm	9 a 12	7 a 11	-	-	-
300580	400x500x110mm	3 a 4	-	-	-	-
300582	600x500x110mm	5 a 8	3 a 6	-	-	-
300583	800x500x110mm	9 a 12	7 a 10	-	-	-
300584	1000x500x110mm	12	11 a 12	-	-	-
300585	1200x500x110mm	12	12	-	-	-
300560	400x480x120mm	3 a 4	-	-	-	-
300561	600x480x120mm	5 a 8	3 a 6	2	-	-
300562	800x480x120mm	9 a 12	7 a 10	3 a 4	3 a 4	3
300563	1000x480x120mm	12	11 a 12	5 a 8	5 a 8	4 a 7
300564	1200x480x120mm	12	12	9 a 12	9 a 11	8 a 10

La capacidad de la caja metálica está calculada en base a un colector de suelo radiante ALB con las derivaciones, llave de vaciado, purgador, termómetro y llave de corte.

Código	Longitud
300590	Pie de 400mm
300592	Pie de 600mm
300593	Pie de 800mm
300594	Pie de 1000mm
300595	Pie de 1200mm



Juego de soportes para la fijación de los colectores a la caja de registro de 80 mm de profundidad.


Código	Medida
7553-1	1"




### 2. Ventajas del producto

- Resistente
- Buen acabado
- Versátil

### 3. Montaje




1. Ajuste de la altura de la caja      2. Ajuste de los soportes del colector      3. Ajuste de la profundidad



Para extraer la tapa, dar un cuarto de vuelta en sentido horario a la cerradura con un destornillador plano. La tapa puede extraerse completamente.

### 4. Esquema dimensional



Código	A	B	C
7158-60	500	600	80-120
7158-85	500	850	80-120
300580	500	400	110-150
300582	500	600	110-150
300583	500	800	110-150
300584	500	1000	110-150
300585	500	1200	110-150
300560	480	400	120-170
300561	480	600	120-170
300562	480	800	120-170
300563	480	1000	120-170
300564	480	1200	120-170